

Zapp ist zertifiziert nach ISO 9001



### Wesentliche Merkmale des Werkzeugstahls VC 800<sup>cold</sup> aus dem Hause Zapp

- konventionell hergestellt
- hohe Zähigkeit und Druckfestigkeit
- einfache Wärmebehandlung
- Einsatzhärte bis 58 HRC möglich

### Typische Anwendungsbereiche

- Schnitt-, Stanzwerkzeuge für Dickblechanwendungen
- Press- und Umformwerkzeuge
- Scher- und Industriemesser
- Kunststoffspritzwerkzeuge

### Physikalische Eigenschaften

Elastizitätsmodul E [GPa]	190
Dichte [kg/dm <sup>3</sup> ]	7,7
Wärmeausdehnungskoeffizient [mm/(mm/K)] über einen Temperaturbereich bis 20 °C – 200 °C	11,6 x 10 <sup>-6</sup>
Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	26,1

### Lieferzustand

Anlieferzustand	weichgeglüht, ca. 240 HB
Produktform	Rundstäbe, Flachstäbe
Oberflächenausführung	mechanisch bearbeitet


### Typische chemische Zusammensetzung (Gew.-%)

C	Cr	Mo	W	V
0,5	8,0	1,5	-	0,5

### Qualitativer Vergleich der wichtigsten Eigenschaftsmerkmale


#### Zähigkeit

■ relative Zähigkeit (1 = niedrig bis 10 = hoch)



#### Verschleißbeständigkeit

■ Relative Verschleißbeständigkeit (1 = niedrig bis 10 = hoch)



## Wärmebehandlung

### Weichglühen

- in neutraler Atmosphäre bei ~ 880 °C und ~ 4 Std. Haltezeit (nach Durchwärmung)
- anschließend Ofenabkühlung (optimale Abkühlgeschwindigkeit max. 15 °C/h bis 540 °C)
- Weichglühhärtigkeit ~ 240 HB

### Spannungsarmglühen

~ 650 °C / ~ 2 Std. Haltezeit (nach Durchwärmung)  
anschließende Ofenabkühlung

### Oberflächenbehandlungen

Durch Anlasstemperaturen von  $\geq 520$  °C ist die Voraussetzung für späteres Nitrieren oder PVD-Beschichten gegeben.

Weitere Werkstoffe finden Sie unter:


[www.zapp.com/werkstoffe/pm-stahl-werkzeugstahl](http://www.zapp.com/werkstoffe/pm-stahl-werkzeugstahl)

Die Zapp Precision Metals GmbH geht bei allen Wärmebehandlungsschritten und deren Vor- und Nachbereitungen (z. B. Chargieren, Härteprüfung, Richtvorgänge usw.) von fachgerechten Ausführungen aus – immer mit dem Ziel, optimale Bauteileigenschaften darzustellen!  
Gerne stehen wir Ihnen hierbei mit konstruktiven Empfehlungen zur Seite!

## TOOLING ALLOYS

Zapp Precision Metals GmbH  
Balcke-Dürr-Allee 1  
40882 Ratingen  
Tel +49 2304 79-566  
[Sales.TA@zapp.com](mailto:Sales.TA@zapp.com)  
[www.zapp.com](http://www.zapp.com)

## Anlassdiagramm



## Wärmebehandlungsanleitung im Vakuum

Vorwärmen	fachgerechtes Aufheizen, 2 bis 3 Vorwärmstufen empfohlen
Vakuum-Härten	von 980 bis 1.050 °C, siehe Tabelle
Haltezeit	von 30 bis 45 Minuten nach Durchwärmen
Abkühlen	im Vakuum ist ein Abschreckdruck von mindestens 3 bar erforderlich
Anlasstemperatur	mindestens 520 °C
Anlassen	mindestens 3 x je 2 Stunden gemäß Tabelle, viertes Anlassen empfohlen, dazwischen auf Raumtemperatur ausgleichen lassen

Die maximal angegebene Härtetemperatur von 1.050 °C sollte nicht überschritten werden.  
Das Härten mit weiteren Wärmebehandlungsverfahren ist möglich, sollte aber im Vorfeld abgestimmt werden!

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Standorten erhalten Sie in unserer Imagebroschüre sowie auf unserer Homepage unter [www.zapp.com](http://www.zapp.com)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie stellen keine Beschaffenheitsangabe dar und begründen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die dargestellten Anwendungen dienen ausschließlich der Illustration und sind hinsichtlich der Einsetzbarkeit der Werkstoffe weder als Beschaffenheitsangabe noch als Garantie zu betrachten. Dies kann eine eingehende Beratung zur Auswahl unserer Produkte und zu deren Einsatz für eine konkrete Anwendung nicht ersetzen. Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Zwischenverkauf vorbehalten.  
Stand: Januar 2023